

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 63/3
GTIN	4960664647606
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Onderlegplaat	229751
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm

Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229700
Onderlegplaat	229751