

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 125/12
GTIN	4960664647774
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	125 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Opnameboring-Ø	40 mm
Wisselplaatschroef	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Aantal snijkanten Z	12

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------