

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M10
GTIN	4047109013124
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Verzink- \varnothing D ₁ H13	18 mm
Max. verzink-diepte l	16 mm
Schacht- \varnothing D _s h6	16 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M10
Minimale \varnothing d _{min}	10,4 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	1
Totale lengte L _{totaal}	80 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2

239652 8IP2