



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 30/4Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 30/4L
GTIN	4960664648184
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Wisselplaatafmeting	10
Afkoppellengte L_1	32 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Snijkant-Ø D_c	30 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen
Freestoeppassing	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229713