



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/4Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	15 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
geschikte wisselplaat	LOMU..
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Snijkant-Ø D_c	50 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Wisselplaatafmeting	15
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

Accessoires

Spanschroef

229714