


**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M12**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M12
GTIN	4047109013131
Artikelklasse	24D

**Omschrijving**
**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

**Technische beschrijving**

Verzink- $\varnothing$ D <sub>1</sub> H13	20 mm
Minimale $\varnothing$ d <sub>min</sub>	13 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
voor DIN-cilinderkopbouten	M12
Schacht- $\varnothing$ D <sub>s</sub> h6	25 mm
Max. verzink-diepte l	20 mm
Aantal snijkanten Z	1
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	1
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP2

239652 8IP2