



Hoekfrees 90° MEW, Cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:
Efficiënt met 4 snijkanten.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Wisselplaatafmeting	15
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Afkoppellengte L ₁	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	130 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	15 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
geschikte wisselplaat	LOMU..
Aantal snijkanten Z	3
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229714