

**Hoekfrees 90° MEW, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Artikelklasse	250

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**efficiënt met 4 snijkanten.**

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	LOMU..
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	35 mm
Snijkant-Ø $D_c$	32 mm
Wisselplaatafmeting	10
Opnameboring-Ø	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen

Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------