

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M14
GTIN	4047109013148
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Verzink- \varnothing D ₁ H13	24 mm
Max. verzink-diepte l	19 mm
Schacht- \varnothing D _s h6	25 mm
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	24-010 / 110
Minimale \varnothing d _{min}	15 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M14
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	2
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP2

239652 8IP2