

**KOMET Unisix®-wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W29: 24-110****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216950 24-110
GTIN	2050002046733
Artikelklasse	24T

**Omschrijving****T.b.v. :**

Wisselplaat-verzinker nr. 216660.  
ISO-code wisselplaat: WOEX 05T304  
Hoekradius: 0,4 mm

**Technische beschrijving**

Omschrijving	24-110
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	BK7710
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	200 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		