

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Wisselplatafmeting: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225237 10
GTIN	4960664686070
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e=0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	LOMU...08ER-SM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR1535
Snijmateriaal	HM
Voeding f_z per tand	0,06 - 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		