

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 160/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 160/14
GTIN	4960664647781
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie. Zonder inwendige koeling.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Snijkant-Ø D_c	160 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Aantal snijkanten Z	14

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229701
-------------	--------