

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 80/5
GTIN	4960664647682
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Aantal snijkanten Z	5

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------