

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M18
GTIN	4047109013162
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h ₆	25 mm
Minimale Ø d _{min}	19 mm
Max. verzink-diepte l	23 mm
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	34-010 / 110
voor DIN-cilinderkopbouten	M18
Verzink-Ø D ₁ H13	30 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	2
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP1

239652 10IP1