

**KOMET® verzinker, Weldonschacht, Type: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216660 M20
GTIN	4047109013179
Artikelklasse	24D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor verzinkingen voor cilinderkopschroeven volgens DIN 74 blad 2, vanaf M8 met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239653 15IP3 (6,3 Nm)
Wisselplaat nr. 216780 – 216910; nr. 216950	42-010 / 110
Minimale $\varnothing d_{\min}$	21 mm
Max. verzink-diepte l	25 mm
Verzink- $\varnothing D_1$ H13	33 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M20
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	WOEX
Aantal wisselplaten	2
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja

Producttype

Verzinkboren

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP3

239653 15IP3