


LOMU...08ER-GM, PR1510, Wisselplatafmeting: 15

Bestelgegevens

Bestelnummer	225240 15
GTIN	4960664648818
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate wisselplaten met 4 snijkanten – door dubbelzijdige uitvoering. Dankzij de grote axiale spaanhoek van maximaal 10° wordt de snijkraft aanmerkelijk gereduceerd.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e=0,3 \times D$.

Voeding f_z per tand: 0,06 - 0,25 mm

ISO-code wisselplaat: LOMU...08ER-GM

Type: GG

Hoekradius: 0,8 mm

Technische beschrijving

Type	GG
ISO-code wisselplaat	LOMU...08ER-GM
Hoekradius	0,8 mm
Soort	PR1510
Snijmateriaal	HM

Voeding f_z per tand	0,06 - 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		