

**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 100/7
GTIN	4960664647699
Artikelklasse	250

Omschrijving**Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Aantal snijkanten Z	7

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------