

Garant**Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217160 22
GTIN	4045197552570
Artikelklasse	210

Omschrijving**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	41 mm
Verzink-Ø D	22 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Minimale Ø d_{\min}	11 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260142
Totale lengte L_{totaal}	110 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

AccessoiresMomentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2

Spanschroef Type 1

219795 1