

Garant
Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 18mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	217160 18
GTIN	4045197552532
Artikelklasse	210

Omschrijving
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
voor DIN-cilinderkopbouten	M10
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Afkoppellengte L ₁	41 mm
Verzink-Ø D	18 mm
Minimale Ø d _{min}	7 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260142
Totale lengte L _{totaal}	97 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Verzinkhoek	180 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
Spanschroef Type 1	219795 1