

Garant
Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 32mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	217160 32
GTIN	4045197552679
Artikelklasse	210

Omschrijving
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Verzink-Ø D	32 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Afkoppellengte L ₁	55 mm
Minimale Ø d _{min}	15 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260150
Totale lengte L _{totaal}	138 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

AccessoiresPrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP

Spanschroef

219844

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0