

Garant**Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 33mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217160 33
GTIN	4045197552686
Artikelklasse	210

Omschrijving**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Verzink-Ø D	33 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Minimale Ø d _{min}	16 mm
Afkoppellengte L ₁	55 mm
voor DIN-cilinderkopbouten	M20
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260150
Totale lengte L _{totaal}	140 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard

Verzinkhoek	180 graden
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
Spanschroef	219844