

**Garant****Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 24mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 217160 24     |
| GTIN          | 4045197552594 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Opmerking:**

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat  $\varnothing d_{\min}$  (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Minimale $\varnothing d_{\min}$   | 13 mm                  |
| Schacht- $\varnothing D_s$ h6     | 16 mm                  |
| Wisselplaatschroef                | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| voor DIN-cilinderkopbouten        | M14                    |
| Verzink- $\varnothing D$          | 24 mm                  |
| Afkoppellengte $L_1$              | 41 mm                  |
| Aantal snijkanten Z               | 2                      |
| geschikte wisselplaat             | 260142                 |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$ | 115 mm                 |
| Schachtuitvoering                 | Weldonschacht          |
| Inwendige koeling                 | ja                     |
| Gereedschapswissel                | PowerCard              |

|             |              |
|-------------|--------------|
| Verzinkhoek | 180 graden   |
| Producttype | Verzinkboren |

---

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Spanschroef Type 1  | 219795 1   |