

Garant
Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 29mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	217160 29
GTIN	4045197552648
Artikelklasse	210

Omschrijving
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Minimale $\varnothing d_{\min}$	12 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Afkoppellengte L_1	55 mm
Verzink- $\varnothing D$	29 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260150
Totale lengte L_{totaal}	132 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef

219844

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 15IP

674252 15IP