

Garant**Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217160 39
GTIN	4045197552747
Artikelklasse	210

Omschrijving**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Minimale $\varnothing d_{\min}$	21 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Afkoppellengte L_1	60 mm
Verzink- $\varnothing D$	39 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260150
Totale lengte L_{totaal}	140 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

Spanschroef

219844

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP

674252 15IP