

**Garant**
**Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217160 16
GTIN	4045197552501
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Opmerking:**

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat  $\varnothing d_{\min}$  (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Minimale $\varnothing d_{\min}$	5 mm
Afkoppellengte $L_1$	30 mm
Verzink-Ø D	16 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	12 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260142
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	92 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

---

**Accessoires**

Spanschroef Type 1

219795 1

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2