

Garant
Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 20mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 217160 20 |
| GTIN | 4045197552556 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving
Norm:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Opmerking:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat $\varnothing d_{\min}$ (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Schacht-Ø D _s h6 | 16 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 41 mm |
| Minimale Ø d _{min} | 9 mm |
| Verzink-Ø D | 20 mm |
| voor DIN-cilinderkopbouten | M12 |
| Aantal snijkanten Z | 2 |
| geschikte wisselplaat | 260142 |
| Totale lengte L _{totaal} | 102 mm |
| Schachtuitvoering | Weldonschacht |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |

| | |
|-------------|--------------|
| Verzinkhoek | 180 graden |
| Producttype | Verzinkboren |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Spanschroef Type 1 | 219795 1 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |