

Garant**SEKN 1203 AFTN, HB7520, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213912 ST1400
GTIN	4045197302762
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.Voeding f_z per tand: 0,19 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	ST1400
ISO-code wisselplaat	SEKN 1203 AFTN
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	235 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	105 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	105 m/min	P
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		