

Garant**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/5mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213890 63/5
GTIN	4045197666536
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 45° met ongelijke steek voor geluidsarm frezen. Precisie-wisselplatenbedding door speciale hardmetalen onderlegplaten.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219861 (TX8)
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1203..
Onderlegplaat	219860
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Klemschroef voor wisselplaat	219862 (25IP; 6 Nm)
Maximale buiten-Ø D_{max}	76 mm

Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Hardmetalen oplegplaat	219860
Spanschroef	219861
Spanschroef	219862