

**Garant****TwinCut vlakfrees 45° normale steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
250/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213415 250/14
GTIN	4045197666444
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vanaf Ø 160 mm voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen en zonder inwendige koeling.

**Toepassing:**

Met dubbelzijdige platen met 8 snijkanten (ON. U) of platen met 4 snijkanten (SN. U).

**Reservedeel:**

Onderlegplaat nr. 219897 is toepasbaar voor beide wisselplaattypes.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Geen gecombineerde toepassing van ON. U en SN. U toegestaan.

**Technische beschrijving**

Maximale buiten-Ø $D_{max}$ voor SN.U-platen	265,2 mm
Onderlegplaat	219897

Totale lengte $L_{tot}$ voor ON.U-platen	61,3 mm
Spanschroef voor onderlegplaat	219899
geschikte wisselplaat	SN.U
geschikte wisselplaat	ON.U
Totale lengte $L_{tot}$ voor SN.U-platen	63 mm
Wisselplaatschroevenset	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Maximale buiten- $\varnothing$ $D_{max}$ voor ON.U-platen	261,8 mm
Snijkant- $\varnothing$ $D_c$	250 mm
Opnameboring- $\varnothing$	60 mm
Aantal snijkanten Z	14
Serie	TwinCut
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Onderlegplaat	219897
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219898
Spanschroef	219899