

Garant**SEKR 1203 AFTN, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213925 INOX
GTIN	4045197302809
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 3,5$ mm.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,19 mm
Type	INOX
Plaatdikte E	3,18 mm
ISO-code wisselplaat	SEKR 1203 AFTN
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	215 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	205 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	95 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	95 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	65 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		