

**Garant****SEEN 1203 AFTN, CU7725, Type: ST500**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	213900 ST500
GTIN	4045197302700
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 3,5$  mm.Voeding  $f_z$  per tand: 0,19 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,19 mm
Type	ST500
ISO-code wisselplaat	SEEN 1203 AFTN
Soort	CU7725
Snijmateriaal	Cermet
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	220 m/min	P
droog	geschikt		