

Garant**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 45° met ongelijke steek voor geluidsarm frezen. Precisie-wisselplatenbedding door speciale hardmetalen onderlegplaten.

Technische beschrijving

Klemschroef voor wisselplaat	219862 (25IP; 6 Nm)
Spanschroef voor onderlegplaat	219861 (TX8)
Maximale buiten-Ø D_{max}	113 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1203..
Onderlegplaat	219860
Snijkant-Ø D_c	100 mm

Aantal snijkanten Z	6
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Hardmetalen oplegplaat	219860
Spanschroef	219861
Spanschroef	219862