

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 15
GTIN	4045197321589
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Met een snijkant (z = 1). Zonder inwendige koeling.

Opmerking:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674248 maat TX7** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Wisselplaatschroef	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Kraag-Ø D ₁	25 mm
Verzink-Ø D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Afkoppellengte L ₁	55 mm
Aantal snijkanten Z	1
Minimale Ø d _{min}	8,5 mm
Programmeermaat e	3,55 mm
geschikte wisselplaat	217185 UNI

Totale lengte L	105 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Spanschroef	219947
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9