

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 18
GTIN	4045197196903
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Met een snijkant (z = 1). Zonder inwendige koeling.

Opmerking:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Verzink-Ø D	18 mm
Aantal snijkanten Z	1
Afkoppellengte L ₁	62 mm
Minimale Ø d _{min}	10,5 mm
Kraag-Ø D ₁	25 mm
L ₃	40 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
L ₂	47 mm
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Programmeermaat e	4,05 mm
geschikte wisselplaat	260142

Totale lengte L	112 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Spanschroef Type 1	219795 1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2