

Garant
Circulaire frees, Staal, Type: 12

Bestelgegevens

Bestelnummer	217250 12
GTIN	4045197542663
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P12

kleinste boor- \emptyset D: 9,6 - 11,7 mm

Binnen- \emptyset d_1 : 7 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 2,35 mm

Afkoppellengte L_1 : 22 mm

Totale lengte L_{totaal} : 69,5 mm

Technische beschrijving

Schachtuitvoering	Weldon
kleinste boor- \emptyset D	9,6 - 11,7 mm
Totale lengte L_{totaal}	69,5 mm
Binnen- \emptyset d_1	7 mm
Afkoppellengte L_1	22 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	2,35 mm
Spanschroevenset	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Schacht- \emptyset D_s h6	12 mm
voor plaattype	P12

Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	20 mm
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219818
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219832