

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 76mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 76
GTIN	4045197465740
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,5** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	185 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Schacht-Ø D _s h6	50 mm
Verzink-Ø D	76 mm
Aantal snijkanten Z	1
Programmeermaat e	12,55 mm
Minimale Ø d _{min}	52 mm
L ₃	155 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
geschikte wisselplaat	260158
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	265 mm

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
Spanschroef	219945