

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 26
GTIN	4045197196934
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

L ₃	60 mm
Schacht-Ø D ₅ h6	20 mm
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Afkoppellengte L ₁	82 mm
Programmeermaat e	5,05 mm
Kraag-Ø D ₁	25 mm
Aantal snijkanten Z	1
Minimale Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Verzink-Ø D	26 mm
Wisselplaatschroef	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	260142

Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	132 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Spanschroef Type 1	219795 1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2