

**Garant**
**Circulaire frees, met schroefdraad staal, Type: 27/M10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Artikelklasse	21Q

**Omschrijving**
**Opmerking:**

De daadwerkelijke steekdiepte  $S_{max}$  wordt als volgt berekend:  $(D-d_1) / 2$ .

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

kleinste boor- $\emptyset$  D: 22 - 37 mm

Draadafmeting M: M10 mm

voor plaattype: P26

Binnen- $\emptyset$   $d_1$ : 18 mm

Maximale snijdiepte  $S_{max}$ : 9,5 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 18 mm

**Technische beschrijving**

kleinste boor- $\emptyset$ D	22 - 37 mm
Draadafmeting M	M10 mm
Binnen- $\emptyset$ $d_1$	18 mm
Maximale snijdiepte $S_{max}$	9,5 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	22,6 mm
Spanschroevenset	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Afkoppellengte L <sub>1</sub>	18 mm
Schachtuitvoering voor plaattyp	met schroefdraad P26
Boor-Ø	16 mm
Draaddiepte	18 mm
Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	met schroefdraad staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219819
----------------------------------	--------