

Garant
Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 18L

Bestelgegevens

Bestelnummer	217252 18L
GTIN	4045197216533
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P16

kleinste boor- \emptyset D: 14 - 22 mm

Binnen- \emptyset d_1 : 12 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 5 mm

Afkoppellengte L_1 : 37,4 mm

Totale lengte L_{totaal} : 86,5 mm

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte S_{max}	5 mm
Schacht- \emptyset D_s h6	12 mm
Binnen- \emptyset d_1	12 mm
kleinste boor- \emptyset D	14 - 22 mm
Totale lengte L_{totaal}	86,5 mm
Afkoppellengte L_1	37,4 mm
Schachtuitvoering	cilindrisch
Spanschroevenset	219818 (8IP; 3,8 Nm)

Schacht	DIN 6535 HA
voor plaattype	P16
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	35,4 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219818
----------------------------------	--------