

**Garant****Meelopende verzinkfrees 180°, Weldonschacht, Verzink-Ø D: 41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217160 41
GTIN	4045197552761
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Norm:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

**Opmerking:**

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat  $\varnothing d_{\min}$  (zie tabel) niet bereikt! GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Verzink-Ø D	41 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
Minimale Ø d <sub>min</sub>	23 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	260150
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	140 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Verzinkhoek	180 graden

Producttype

Verzinkboren

---

**Accessoires**

Spanschroef

219844

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-  
profiel 15IP

674252 15IP