

Garant
Circulaire frees, Staal, Type: 27

Bestelgegevens

Bestelnummer	217250 27
GTIN	4045197216519
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P26

kleinste boor- \varnothing D: 22 - 37 mm

Binnen- \varnothing d_1 : 13,6 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 11,5 mm

Afkoppellengte L_1 : 35 mm

Totale lengte L_{totaal} : 84,2 mm

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte S_{max}	11,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	84,2 mm
Afkoppellengte L_1	35 mm
Schachtuitvoering	Weldon
kleinste boor- \varnothing D	22 - 37 mm
Binnen- \varnothing d_1	13,6 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	16 mm
Spanschroevenset	219819 (20IP; 5,7 Nm)
voor plaattype	P26

Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	30,4 mm
Materiaal frees	Staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219819
----------------------------------	--------