

Garant**Circulaire frees, met schroefdraad staal, Type: 12/M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217253 12/M5
GTIN	4045197597878
Artikelklasse	21Q

Omschrijving**Opmerking:**

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

kleinste boor- \varnothing D: 9,6 - 11,7 mm

Draadafmeting M: M5 mm

voor plaattype: P12

Binnen- \varnothing d_1 : 9,5 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 1,1 mm

Afkoppellengte L_1 : 10 mm

Technische beschrijving

Binnen- \varnothing d_1	9,5 mm
Spanschroevenset	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	13,5 mm
kleinste boor- \varnothing D	9,6 - 11,7 mm
Draadafmeting M	M5 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad

Afkoppellengte L_1	10 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	1,1 mm
voor plaattyp	P12
Boor-Ø	16 mm
Draaddiepte	10 mm
Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	met schroefdraad staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219832
----------------------------------	--------