

Garant
Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 12L

Bestelgegevens

Bestelnummer	217252 12L
GTIN	4045197542670
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P12

kleinste boor- \varnothing D: 9,6 - 11,7 mm

Binnen- \varnothing d_1 : 7 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 2,35 mm

Afkoppellengte L_1 : 32 mm

Totale lengte L_{totaal} : 82 mm

Technische beschrijving

Binnen- \varnothing d_1	7 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	2,35 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	12 mm
Spanschroevenset	219832 (8IP; 1,0 Nm)
kleinste boor- \varnothing D	9,6 - 11,7 mm
Schachtuitvoering	cilindrisch
Totale lengte L_{totaal}	82 mm
Afkoppellengte L_1	32 mm
Schacht	DIN 6535 HA

voor plaattype	P12
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	30 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219832
----------------------------------	--------