

**Garant**
**Circulaire frees, met schroefdraad staal, Type: 18/M6**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Artikelklasse	21Q

**Omschrijving**
**Opmerking:**

De daadwerkelijke steekdiepte  $S_{max}$  wordt als volgt berekend:  $(D-d_1) / 2$ .

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

kleinste boor- $\emptyset$  D: 14 - 22 mm

Draadafmeting M: M6 mm

voor plaattype: P16

Binnen- $\emptyset$   $d_1$ : 11 mm

Maximale snijdiepte  $S_{max}$ : 5,5 mm

Afkoppellengte  $L_1$ : 15 mm

**Technische beschrijving**

Spanschroevenset	219818 (8IP; 3,8 Nm)
kleinste boor- $\emptyset$ D	14 - 22 mm
Maximale snijdiepte $S_{max}$	5,5 mm
Draadafmeting M	M6 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Binnen- $\emptyset$ $d_1$	11 mm

Afkoppellengte $L_1$	15 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	18,5 mm
voor plaatype	P16
Boor-Ø	16 mm
Draaddiepte	15 mm
Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	met schroefdraad staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219818
----------------------------------	--------