

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 36
GTIN	4045197281258
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Programmeermaat e	7,05 mm
Schachtuitvoering	Whistle Notch
Wisselplaatschroef	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Afkoppellengte L ₁	113 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Minimale Ø d _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Verzink-Ø D	36 mm
Aantal snijkanten Z	1
Kraag-Ø D ₁	40 mm
geschikte wisselplaat	260150

Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	173 mm
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef	219844
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP