

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 57mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 57
GTIN	4045197465726
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,5** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schachtuitvoering	Weldon
Aantal snijkanten Z	1
L ₃	120 mm
Programmeermaat e	9,55 mm
Verzink-Ø D	57 mm
Minimale Ø d _{min}	39 mm
Schacht-Ø D _s h6	40 mm
Afkoppellengte L ₁	150 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
geschikte wisselplaat	260158
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	220 mm

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Spanschroef	219945
Wisselplaatschroevenset10-delig	219848