

Garant
Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 18

Bestelgegevens

Bestelnummer	217252 18
GTIN	4045197216526
Artikelklasse	21Q

Omschrijving
Opmerking:

De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

voor plaattype: P16

kleinste boor- \varnothing D: 14 - 22 mm

Binnen- \varnothing d_1 : 9 mm

Maximale snijdiepte S_{max} : 6,5 mm

Afkoppellengte L_1 : 25 mm

Totale lengte L_{totaal} : 71,5 mm

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte S_{max}	6,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	71,5 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Binnen- \varnothing d_1	9 mm
Afkoppellengte L_1	25 mm
Schacht- \varnothing D_5 h6	12 mm
Spanschroevenset	219818 (8IP; 3,8 Nm)
kleinste boor- \varnothing D	14 - 22 mm

Schacht	DIN 6535 HB
voor plaattype	P16
Inwendige koeling	ja
Draaddiepte	21 mm
Materiaal frees	Hardmetaal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219818
----------------------------------	--------