

Garant**Circulaire frees, met schroefdraad staal, Type: 27/M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217253 27/M8
GTIN	4045197597892
Artikelklasse	21Q

Omschrijving**Uitvoering:****Extra slanke uitvoering** voor het draadfrezen.**Opmerking:**De daadwerkelijke steekdiepte S_{max} wordt als volgt berekend: $(D-d_1) / 2$.

Gereedschapswissel: PowerCard

Inwendige koeling: ja

kleinste boor- \varnothing D: 22 - 37 mm

Draadafmeting M: M8 mm

voor plaattype: P26

Binnen- \varnothing d_1 : 13,6 mmMaximale snijdiepte S_{max} : 11,5 mmAfkoppellengte L_1 : 18 mm**Technische beschrijving**

Spanschroevenset	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Afkoppellengte L_1	18 mm
Maximale snijdiepte S_{max}	11,5 mm
Draadafmeting M	M8 mm
Totale lengte L_{totaal}	22,6 mm

kleinste boor-Ø D	22 - 37 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Binnen-Ø d ₁	13,6 mm
voor plaattype	P26
Boor-Ø	16 mm
Draaddiepte	18 mm
Inwendige koeling	ja
Materiaal frees	met schroefdraad staal
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Circulaire frees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219819
----------------------------------	--------