

Garant**Tegenlopende verzinkfrees 180°, Maximale verzink-Ø D: 66mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	217180 66
GTIN	4045197465733
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:****Met een snijkant (z = 1).****Opmerking:**

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina). GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,5** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

L ₃	135 mm
Schacht-Ø D _s h6	50 mm
Programmeermaat e	11,05 mm
Afkoppellengte L ₁	165 mm
Aantal snijkanten Z	1
Minimale Ø d _{min}	45 mm
Verzink-Ø D	66 mm
Schachtuitvoering	Weldon
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,5 Nm)
geschikte wisselplaat	260158
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L	245 mm

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Verzinkboren

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
Spanschroef	219945