

**Garant****Vlakfrees 45° rechtssnijdend, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
200/14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214200 200/14
GTIN	4045197549853
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor opnames volgens DIN 2079 met 4 extra bevestigingsboringen.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken. Technisch beperkt **zonder inwendige koeling**.

**Technische beschrijving**

Maximale buiten-Ø $D_{max}$	216 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	63 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Opnameboring-Ø	40 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Snijkant-Ø $D_c$	200 mm

Aantal snijkanten Z	14
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800